

**STARCKE®****Csiszolópapír készlet, 50 darabos lyukasztás nélkül, Szemcsézet: 80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	557571 80
GTIN	4002748356223
Árucikk kategória	56Z

**Leírás****Kivitel:**

Rugalmas, latex tartalmú B ill. C papír korund szemcsével szórva (542B7 / 542C7). **Hátoldal tépőzáras tapadással** a gyors lapcsere és a nagyobb szakadásállóság érdekében.

**Előny:**

Fa- és lakk csiszolása

- **Kitűnő szemcsetapadás – hosszú élettartam, nem sérülnek a felületek a szemcse korai kitörése következtében.**
- **A portaszító adalékok megakadályozzák a csiszolási por megtapadását.**
- **Kiváló minőségű korund szemcse a maximális csiszolási teljesítmény érdekében egészen a végéig.**

**Felhasználás:**

Kézi felhasználáshoz az 557550 sz. 140 méretű kézi csiszolótömbbel.

Alapozók, füllerek, fedőlakkok csiszolásához, valamint műanyag alkatrészek sorjázásához és érdesítéséhez és általános famegmunkáláshoz.

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	80
Finomsági fok	durva
Szélesség	67 mm
Hossz	140 mm

Termék fajtája

Tépőzáras csiszolópapír

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

**Tartozék**

Kombi csiszolótömbkemény / lágy Hossz 140 mm	557555 140
Ergonomikus kézi csiszolótömb Hossz 140 mm	557550 140