



Rugós erőmérő Medio Line, Maximális méréstartomány: 1000g



Rendelési adatok

Rendelés száma	479415 1000
GTIN	2050001051691
Árucikk kategória	47F

Leírás

Kivitel:

Precíziós erőmérők nagy pontossággal, a teher $\pm 0,3\%$ -ával. Tára-tartomány a kapacitás max. 20%-áig. Tetszőleges mérési helyzet (a 479410 sz. kivételével – csak függőlegesen). Nulla-beállítás és 20 %-os tára beállítás állítócsavarral. Felső és alsó felfüggesztés 360°-ban elforgatható.

Tartalom:

Műanyag tok és kezelési utasítás.

Opcionális tartozék:

Átalakító készlet a 479421 sz. rugós erőmérőhöz.

Műszaki leírás

Teher felfüggesztése	csipesz
Osztás	10 g
Maximális mérlegelési tartomány	1000 g
Skálahossz	100 mm

Kalibrálás	K1
Termék fajtája	Rugós erőmérő

Szolgáltatások

KalibrálásRugós erőmérő Típus F	027730 F
---------------------------------	----------

Tartozék

Nyomókészlet Típus MEDIO	479421 MEDIO
Vonzolt mutató Típus MEDIO	479429 MEDIO
Kampók és csipeszekMicro-hoz / Medio-hoz	479428