

STARCKE®**Csiszolópapír készlet, 50 darabos lyukasztás nélkül, Szemcsézet: 120****Rendelési adatok**

Rendelés száma	557571 120
GTIN	4002748356230
Árucikk kategória	56Z

Leírás**Kivitel:**

Rugalmas, latex tartalmú B ill. C papír korund szemcsével szórva (542B7 / 542C7). **Hátoldal tépőzáras tapadással** a gyors lapcsere és a nagyobb szakadásállóság érdekében.

Előny:

Fa- és lakk csiszolása

- **Kitűnő szemcsetapadás – hosszú élettartam, nem sérülnek a felületek a szemcse korai kitörése következtében.**
- **A portaszító adalékok megakadályozzák a csiszolási por megtapadását.**
- **Kiváló minőségű korund szemcse a maximális csiszolási teljesítmény érdekében egészen a végéig.**

Felhasználás:

Kézi felhasználáshoz az 557550 sz. 140 méretű kézi csiszolótömbbel.

Alapozók, füllerek, fedőlakkok csiszolásához, valamint műanyag alkatrészek sorjázásához és érdesítéséhez és általános famegmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Szemcsézet	120
Finomsági fok	közepes
Szélesség	67 mm
Hossz	140 mm

Termék fajtája

Tépőzáras csiszolópapír

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Ergonomikus kézi csiszolótömb Hossz 140 mm	557550 140
Kombi csiszolótömbkemény / lágy Hossz 140 mm	557555 140