

Dugós menetidomszer MultiCheck, Menet: M10



Rendelési adatok

Rendelés száma	486510 M10
GTIN	2050001060815
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

486000 ill. 486100 cikkszámhoz hasonló.

Robusztus, jó fogású acél ház skálázott alumínium tolóhüvellyel a **menetmélység** mérésére és közvetlen leolvasására **4xD-ig**.

Előny:

A menetidomszer betartásának és a menetmélységnek az ellenőrzéséhez egy műveletben. Az ellenőrzési ciklus időmegtakarítása akár 50 % is lehet. Az elhasználódott menetidomszerek egyszerűen kicserélhetőek (szerelőkészlet külön rendelésre).

Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Figyelem:

MultiCheck szabályos- és finommenethez nóniusszal (leolvasás 0,1mm) vagy digitális kijelzővel (leolvasás 0.01mm) és adatkimenettel **külön ajánlatkérésre** (lásd 486511 – 486516 sz.).

Műszaki leírás

Menet	M10
Menetemelkedés	1,5 mm

Leolvásás	0,5 mm
Szabvány	DIN 13
Menetfajta	M
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer
Idomszert fajtája	Megy oldali idomszer
Kalibrálás	Kérjen ajánlatot
Termék fajtája	Dugós menetidomszer

Szolgáltatások

maximális Ø 60 mm	028650 60
-------------------	-----------