



## Rugós erőmérő Macro Line, Maximális méréstartomány: 50kg



### Rendelési adatok

Rendelés száma	479420 50
GTIN	7612348800506
Árucikk kategória	47F

### Leírás

#### Kivitel:

Precíziós erőmérők nagy pontossággal, a teher  $\pm 0,3\%$ -ával. Tára-tartomány a kapacitás max. 20%-áig. Tetszőleges mérési helyzet (a 479410 sz. kivételével – csak függőlegesen). Nulla-beállítás és 20 %-os tára beállítás állítócsavarral. Felső és alsó felfüggesztés 360°-ban elforgatható.

Vonszolt mutatóval és tartófogantyúval.

#### Tartalom:

Műanyag tok és kezelési utasítás.

#### Opcionális tartozék:

Átalakító készlet a 479421 sz. rugós erőmérőhöz.

### Műszaki leírás

Osztás	500 g
Skálahossz	90 mm
Teher felfüggesztése	horog
Maximális mérlegelési tartomány	50 kg

Kalibrálás	K1
Termék fajtája	Rugós erőmérő

### Szolgáltatások

KalibrálásRugós erőmérő Típus F	027730 F
---------------------------------	----------

### Tartozék

Vonszolt mutató Típus MACRO	479429 MACRO
Nyomókészlet Típus MACRO	479421 MACRO