

Menet Nem megy-oldali gyűrűs idomszer UNF-2A, Menet: 5/16coll



Rendelési adatok

Rendelés száma	486322 5/16
GTIN	4045197228499
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

ANSI B1.2 szabvány szerint idomszerek.
Nem megy-oldali idomszerek pirossal jelölve.
UNF = Unified national fine thread.

Szabvány:

ANSI B 1.1

Műszaki leírás

Menet / coll	24
Menet	5/16 UNF
Kalibrálás	L12
Tűrésmező	A
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer
Menetfajta	UNF
Szabvány	ANSI B 1.1

Minőség	2
Termék fajtája	Nem megy-oldali gyűrűs menetidomszer

Szolgáltatások

Kalibrálás Gyűrűs menetidomszer maximális Ø 20 mm	028600 20
DAkkS kalibrálás Gyűrűs menetidomszer Maximális Ø 100 mm	028640 100