



## Rugós erőmérő Medio Line Newton, Maximális méréstartomány: 10N



### Rendelési adatok

Rendelés száma	479417 10
GTIN	7612348400102
Árucikk kategória	47F

### Leírás

#### Kivitel:

Precíziós erőmérők nagy pontossággal, a teher  $\pm 0,3\%$ -ával. Tára-tartomány a kapacitás max. 20%-áig. Tetszőleges mérési helyzet (a 479410 sz. kivételével – csak függőlegesen). Nulla-beállítás és 20 %-os tára beállítás állítócsavarral. Felső és alsó felfüggesztés 360°-ban elforgatható.

#### Tartalom:

Műanyag tok és kezelési utasítás.

#### Opcionális tartozék:

Átalakító készlet a 479421 sz. rugós erőmérőhöz.

### Műszaki leírás

Maximális mérlegelési tartomány	10 N
Skálahossz	100 mm
Osztás	0,1 N
Teher felfüggesztése	horog

Kalibrálás	K1
Termék fajtája	Rugós erőmérő

### Szolgáltatások

KalibrálásRugós erőmérő Típus F	027730 F
---------------------------------	----------

### Tartozék

Kampók és csipeszekMicro-hoz / Medio-hoz	479428
Vonzolt mutató Típus MEDIO	479429 MEDIO
Nyomókészlet Típus MEDIO	479421 MEDIO