

Garant**Furatkés HM, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 12/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260320 12/07
GTIN	4045197877703
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	E12M SDQCR/L07
Teljes hossz L	150 mm
Középtolódás L ₃	8,5 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	16 mm
Lapkaméret	7 mm
Befogási magasság L ₂	11,6 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Beállítási szög κ	107,5 fok
Szár Ø D _s	12 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500