

**Garant****Furatkés HM, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 16/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260320 16/07
GTIN	4045197877710
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	20 mm
Beállítási szög κ	107,5 fok
Lapkaméret	7 mm
Kés ISO kódja	E16R SDQCR/L07
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Teljes hossz L	200 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	10 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Befogási magasság L <sub>2</sub>	15,6 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

**Tartozék**

Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500