

Garant**Furatkés HM, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260320 20/11
GTIN	4045197877727
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Befogási magasság L ₂	18,9 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	25 mm
Középtelődés L ₃	12,5 mm
Lapkaméret	11 mm
Beállítási szög κ	107,5 fok
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Teljes hossz L	250 mm
Kés ISO kódja	E20S SDQCR/L11
Szár Ø D _s	20 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Váltólapka csavar készlet Típus 8

269028 8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500