

Garant**Furatkés HM, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 08/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260320 08/07
GTIN	4045197877734
Árucikk kategória	21T

Leírás

Furatkés HM 08/07 mm Szár Ø D_s: 8 mm

Kés ISO kódja: E08K SDQCR/L07

Beállítási szög κ: 107,5 fok

Hozzávaló váltólapka: DC.. 0702..

Legkisebb előfúrási Ø D_{min}: 12 mm

Középtolódás L₃: 7 mm

Műszaki leírás

Befogási magasság L ₂	7,6 mm
Középtolódás L ₃	7 mm
Teljes hossz L	125 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	12 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Kés ISO kódja	E08K SDQCR/L07
Lapkaméret	7 mm
Beállítási szög κ	107,5 fok
Szár Ø D _s	8 mm
Felhasználás módja	jobbos
Belső kisztergálási mélység max.	8×D

Szerszámanyag	HM
Szabvány	DIN 8024
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	269413
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX8	674248 TX8