

Garant**Furatkés HM, balos, Szár Ø / lapkaméret: 12/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260321 12/07
GTIN	4045197877765
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Középtolódás L_3	8,5 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Beállítási szög κ	107,5 fok
Befogási magasság L_2	11,6 mm
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	16 mm
Kés ISO kódja	E12M SDQCR/L07
Lapkaméret	7 mm
Teljes hossz L	150 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Szár Ø D_s	12 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8xD
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500