

Garant**Furatkés HM, balos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260321 20/11
GTIN	4045197877789
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Teljes hossz L	250 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Kés ISO kódja	E20S SDQCR/L11
Lapkaméret	11 mm
Befogási magasság L ₂	18,9 mm
Beállítási szög κ	107,5 fok
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	25 mm
Középtolódás L ₃	12,5 mm
Szár Ø D _s	20 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 8	269028 8
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500