

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260340 20/11
GTIN	4045197877826
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Teljes hossz L	200 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Középeltolódás L ₃	13 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	26 mm
Befogási magasság L ₂	18 mm
Kinyúlási hossz L ₁	60 mm
Kés ISO kódja	A20R SDQCR/L11
Lapkaméret	11 mm
Beállítási szög κ	107,5 fok
Szár Ø D _s	20 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 8

269028 8

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500