

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 25/11 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260340 25/11
GTIN	4045197877833
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Középtolódás L ₃	17 mm
Kés ISO kódja	A25R SDQCR/L11
Beállítási szög κ	107,5 fok
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Lapkaméret	11 mm
Teljes hossz L	200 mm
Kinyúlási hossz L ₁	75 mm
Befogási magasság L ₂	24 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	32,5 mm
Szár Ø D _s	25 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Váltólapka csavar készlet Típus 8

269028 8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500