

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 32/11 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260340 32/11
GTIN	4045197877840
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	44 mm
Alátétlapka	269005 3
Középtolódás L_3	22 mm
Beállítási szög κ	107,5 fok
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Kés ISO kódja	A32S SDQCR/L11
Lapkaméret	11 mm
Teljes hossz L	250 mm
Kinyúlási hossz L_1	96 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Alátétlapka csavar	269013 2
Befogási magasság L_2	31 mm
Szár Ø D_s	32 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3xD

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Alátétlapka Típus 3	269005 3
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500