

**Garant****Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 40/11 mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260340 40/11
GTIN	4045197877857
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Alátétlapka	269005 3
Kinyúlási hossz $L_1$	120 mm
Lapkaméret	11 mm
Teljes hossz L	300 mm
Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$	49 mm
Befogási magasság $L_2$	39 mm
Középtolódás $L_3$	27 mm
Beállítási szög $\kappa$	107,5 fok
Kés ISO kódja	A40T SDQCR/L11
Alátétlapka csavar	269013 2
Szár Ø $D_s$	40 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3xD

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Alátétlapka Típus 3	269005 3
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500