

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 10/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260341 10/07
GTIN	4045197877864
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Befogási magasság L ₂	9 mm
Beállítási szög κ	107,5 fok
Kés ISO kódja	A10K SDQCR/L07
Kinyúlási hossz L ₁	30 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	14 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Lapkaméret	7 mm
Középtolódás L ₃	7 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Teljes hossz L	125 mm
Szár Ø D _s	10 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500