

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 12/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260341 12/07
GTIN	4045197877871
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	36 mm
Teljes hossz L	140 mm
Közélpeltolódás L_3	9 mm
Lapkaméret	7 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Kés ISO kódja	A12L SDQCR/L07
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	17 mm
Beállítási szög κ	107,5 fok
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Befogási magasság L_2	11 mm
Szár Ø D_s	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3xD
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500