

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 16/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260341 16/07
GTIN	4045197877888
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Teljes hossz L	180 mm
Lapkaméret	7 mm
Kés ISO kódja	A16Q SDQCR/L07
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	22 mm
Középtolódás L ₃	11 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Beállítási szög κ	107,5 fok
Befogási magasság L ₂	14 mm
Kinyúlási hossz L ₁	48 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Szár Ø D _s	16 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500