

**Erőmérő szelece hárompofás tokmányhoz, Méréstartomány: 0-10kN****Rendelési adatok**

Rendelés száma	479115 0-10
GTIN	2050001056504
Árucikk kategória	47F

Leírás**Kivitel:**

Hidraulikus erőfelvevő közvetlenül beépített nyomásmérővel a statikus és közel statikus erőméréshez. Nemesacél ház és dugattyú, sajtolt sárgaréz nyomásmérő készülék vonszolt mutatóval. Idegen testek és fröccsenő víz bejutása ellen védett (IP43).

Előny:

Rendeltetésszerű használat esetén 5 év szivárgás elleni garanciát nyújtunk.

Felhasználás:

Szerszámgyártásban.

Különösen alkalmas **hárompofás tokmányban történő felhasználáshoz.**

Tartalom:

Kijelző egység, kalibrálási jegyzőkönyv és szállítókoszorú.

Műszaki leírás

Méréstartomány	0 - 10 kN
Skálaosztás-érték	0,2 kN
Erőfelvevő magassága	40 mm

Erőfelvevő Ø	70 mm
Üzemi hőmérséklet	-10 - 50 °C
Hibahatár	±1,6 a méréstartomány végértékéből (±2,5 vonszolt mutatóval) %
Méréstechnika	analóg
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Erőmérő szelence