

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260341 20/11
GTIN	4045197877895
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	60 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Lapkaméret	11 mm
Kés ISO kódja	A20R SDQCR/L11
Középtolódás L_3	13 mm
Teljes hossz L	200 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Befogási magasság L_2	18 mm
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	26 mm
Beállítási szög κ	107,5 fok
Szár Ø D_s	20 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3xD
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Váltólapka csavar készlet Típus 8

269028 8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500