

**Garant****Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 25/11mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260341 25/11
GTIN	4045197877901
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Középtolódás $L_3$	17 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	75 mm
Beállítási szög $\kappa$	107,5 fok
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Kés ISO kódja	A25R SDQCR/L11
Befogási magasság $L_2$	24 mm
Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$	32,5 mm
Teljes hossz $L$	200 mm
Lapkaméret	11 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Szár Ø $D_s$	25 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3xD
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

**Tartozék**

Váltólapka csavar készlet Típus 8	269028 8
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500