

**Garant****Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 32/11mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260341 32/11
GTIN	4045197877918
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Középtolódás L <sub>3</sub>	22 mm
Alátétlapka	269005 3
Befogási magasság L <sub>2</sub>	31 mm
Beállítási szög κ	107,5 fok
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Alátétlapka csavar	269013 2
Lapkaméret	11 mm
Teljes hossz L	250 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	44 mm
Kés ISO kódja	A32S SDQCR/L11
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	96 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

Alátétlapka Típus 3	269005 3
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500