

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 40/11mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260341 40/11
GTIN	4045197877925
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	A40T SDQCR/L11
Beállítási szög κ	107,5 fok
Középtolódás L_3	27 mm
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	49 mm
Alátétlapka	269005 3
Kinyúlási hossz L_1	120 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Befogási magasság L_2	39 mm
Teljes hossz L	300 mm
Alátétlapka csavar	269013 2
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Lapkaméret	11 mm
Szár Ø D_s	40 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Alátétlapka Típus 3	269005 3
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500