

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 12/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260344 12/07
GTIN	4045197877932
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Beállítási szög κ	93 fok
Fejhossz L ₁	25 mm
Befogási magasság L ₂	11 mm
Kés ISO kódja	A12L SDXCR/L07
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Középtolódás L ₃	9 mm
Lapkaméret	7 mm
Teljes hossz L	140 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	17 mm
Hasznos mélység T	4,3 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500