

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260344 20/11
GTIN	4045197877956
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	25 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Kés ISO kódja	A20R SDXCR/L11
Fejhossz L ₁	40 mm
Befogási magasság L ₂	18 mm
Lapkaméret	11 mm
Teljes hossz L	200 mm
Középtelődés L ₃	13 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Hasznos mélység T	10 mm
Szár Ø D _s	20 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500