

**Garant****Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 25/11 mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260344 25/11
GTIN	4045197877963
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Kés ISO kódja	A25R SDXCR/L11
Befogási magasság L <sub>2</sub>	23 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Középtolódás L <sub>3</sub>	17 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	31,5 mm
Teljes hossz L	200 mm
Lapkaméret	11 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	50 mm
Hasznos mélység T	10 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500