

**Garant****Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 12/07mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260345 12/07
GTIN	4045197877970
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	17 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Középtolódás L <sub>3</sub>	9 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Fejhossz L <sub>1</sub>	25 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Lapkaméret	7 mm
Teljes hossz L	140 mm
Kés ISO kódja	A12L SDXCR/L07
Befogási magasság L <sub>2</sub>	11 mm
Hasznos mélység T	4,3 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500