

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260345 20/11
GTIN	4045197877994
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 8
Középtolódás L ₃	13 mm
Befogási magasság L ₂	18 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Lapkaméret	11 mm
Fejhossz L ₁	40 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Kés ISO kódja	A20R SDXCR/L11
Teljes hossz L	200 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	25 mm
Hasznos mélység T	10 mm
Szár Ø D _s	20 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500