

**Garant****Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 25/11mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260345 25/11
GTIN	4045197878007
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Lapkaméret	11 mm
Beállítási szög $\kappa$	93 fok
Teljes hossz L	200 mm
Középtolódás $L_3$	17 mm
Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$	31,5 mm
Befogási magasság $L_2$	23 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Fejhossz $L_1$	50 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Kés ISO kódja	A25R SDXCR/L11
Hasznos mélység T	10 mm
Szár Ø $D_s$	25 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3xD
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500