

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 16/11 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261132 16/11
GTIN	4045197878014
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	16,5 mm
Középtolódás L ₃	11 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Beállítási szög κ	93 fok
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1103..
Teljes hossz L	180 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	21 mm
Befogási magasság L ₂	15,5 mm
Lapkaméret	11 mm
Kés ISO kódja	A16Q SVUBR/L11
Szár Ø D _s	16 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500