

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261132 20/11
GTIN	4045197878021
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	25 mm
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1103..
Beállítási szög κ	93 fok
Fejhossz L_1	20,5 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Teljes hossz L	200 mm
Kés ISO kódja	A20R SVUBR/L11
Középtelődés L_3	13 mm
Befogási magasság L_2	18 mm
Lapkaméret	11 mm
Szár Ø D_s	20 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3xD
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500