

**Garant****Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 25/16mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261132 25/16
GTIN	4045197878038
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Középtolódás $L_3$	17 mm
Lapkaméret	16 mm
Befogási magasság $L_2$	24 mm
Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$	32 mm
Fejhossz $L_1$	25,5 mm
Beállítási szög $\kappa$	93 fok
Kés ISO kódja	A25R SVUBR/L16
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1604..
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Teljes hossz L	200 mm
Szár Ø $D_s$	25 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

**Tartozék**

Váltólapka csavar készlet Típus 8	269028 8
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500