

**Garant****Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 32/16mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261132 32/16
GTIN	4045197878045
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 2
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1604..
Befogási magasság L <sub>2</sub>	31 mm
Kés ISO kódja	A32S SVUBR/L16
Fejhossz L <sub>1</sub>	33,5 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Középeltolódás L <sub>3</sub>	22 mm
Alátétlapka	269005 8
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	40 mm
Alátétlapka csavar	269013 2
Lapkaméret	16 mm
Teljes hossz L	250 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 2	269013 2
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Alátétlapka Típus 8	269005 8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500