

**Garant****Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261133 20/11
GTIN	4045197878076
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Beállítási szög $\kappa$	93 fok
Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$	25 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Középtolódás $L_3$	13 mm
Fejhossz $L_1$	20,5 mm
Lapkaméret	11 mm
Befogási magasság $L_2$	18 mm
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1103..
Kés ISO kódja	A20R SVUBR/L11
Teljes hossz L	200 mm
Szár Ø $D_s$	20 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3xD
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500