

Garant**Esztergákés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260704 25/12
GTIN	4045197878137
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 20
Működő szélesség L ₄	22 mm
Hozzávaló váltólapka	SC.. 1204..
Kés ISO kódja	SSBCR/L 2525M12
Szárméret	25 mm
Lapkaméret	12 mm
Csavar alátétlapkához	269013 5
Alátétlapka	269005 9
Fejhossz L ₁	20 mm
Teljes hossz L	150 mm
Sorozat	QuickTurn
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Csavar alátétlapkához Típus 5	269013 5
Váltólapka csavar készlet Típus 20	269028 20
Alátétlapka Típus 9	269005 9
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500