

**Garant****Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 08/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260300 08/07
GTIN	4045197878229
Árucikk kategória	21T

**Leírás**

Esztergakés 08/07 mm Kés ISO kódja: SDNCN 0808D07

Hozzávaló váltólapka: DC.. 0702..

Semleges tartó L<sub>4</sub> működő szélessége: 4 mm

Semleges tartó L<sub>1</sub> kinyúlási hossza: 7,5 mm

Semleges tartó teljes L hossza: 60 mm

Váltólapka csavar készlet: 269028 22

**Műszaki leírás**

Váltólapka csavar készlet	269028 22
Semleges tartó L <sub>1</sub> kinyúlási hossza	7,5 mm
Semleges tartó L <sub>4</sub> működő szélessége	4 mm
Lapkaméret	7 mm
Szárméret	8 mm
Semleges tartó teljes L hossza	60 mm
Kés ISO kódja	SDNCN 0808D07
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Sorozat	QuickTurn
Felhasználás módja	semleges
Szabvány	DIN ISO 5610

belső hűtés	nem
Beállítási szög $\kappa$	62,5 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	269440
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15