

Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 10/07mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260300 10/07
GTIN	4045197878236
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Lapkaméret	7 mm
Semleges tartó L ₁ kinyúlási hossza	9,5 mm
Szárméret	10 mm
Semleges tartó teljes L hossza	70 mm
Kés ISO kódja	SDNCN 1010E07
Semleges tartó L ₄ működő szélessége	5 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	62,5 fok
Felhasználás	Külső hosszszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500