

**Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 12/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260300 12/07
GTIN	4045197878243
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Semleges tartó L <sub>1</sub> kinyúlási hossza	11 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Kés ISO kódja	SDNCN 1212F07
Lapkaméret	7 mm
Szárméret	12 mm
Semleges tartó L <sub>4</sub> működő szélessége	6 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Semleges tartó teljes L hossza	80 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	62,5 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500