

**Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 16/11 mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 260300 16/11  |
| GTIN              | 4045197878250 |
| Árucikk kategória | 21T           |

**Műszaki leírás**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Lapkaméret                                      | 11 mm                 |
| Alátétlapka                                     | 269005 3              |
| Csavar alátétlapkához                           | 269013 2              |
| Semleges tartó teljes L hossza                  | 100 mm                |
| Semleges tartó L <sub>4</sub> működő szélessége | 8 mm                  |
| Váltólapka csavar készlet                       | 269028 2              |
| Semleges tartó L <sub>1</sub> kinyúlási hossza  | 16 mm                 |
| Hozzávaló váltólapka                            | DC.. 11T3..           |
| Szárméret                                       | 16 mm                 |
| Kés ISO kódja                                   | SDNCN 1616H11         |
| Szabvány  | DIN ISO 5610          |
| Felhasználás módja                              | semleges              |
| belső hűtés                                     | nem                   |
| Beállítási szög κ                               | 62,5 fok              |
| Felhasználás                                    | Külső hosszsztergálás |
| Felhasználás                                    | Síkesztergálás        |
| Felhasználás                                    | Külső hosszsztergálás |

Termék fajtája

Esztergakés

**Tartozék**

Csavar alátétlapkához Típus 2

269013 2

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Alátétlapka Típus 3

269005 3

Váltólapka csavar készlet Típus 22

269028 22

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500