

Garant**Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 20/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260300 20/11
GTIN	4045197878267
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Csavar alátétlapkához	269013 2
Alátétlapka	269005 3
Semleges tartó teljes L hossza	125 mm
Lapkaméret	11 mm
Semleges tartó L ₄ működő szélessége	10 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Semleges tartó L ₁ kinyúlási hossza	20 mm
Kés ISO kódja	SDNKN 2020K11
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Szárméret	20 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	62,5 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
Csavar alátétlapkához Típus 2	269013 2
Alátétlapka Típus 3	269005 3
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500