

Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 25/11 mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260300 25/11
GTIN	4045197878274
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	SDNCN 2525M11
Alátétlapka	269005 3
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Semleges tartó L ₄ működő szélessége	12,5 mm
Szárméret	25 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Semleges tartó teljes L hossza	150 mm
Lapkaméret	11 mm
Csavar alátétlapkához	269013 2
Semleges tartó L ₁ kinyúlási hossza	25 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	62,5 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 22

269028 22

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Alátétlapka Típus 3

269005 3

Csavar alátétlapkához Típus 2

269013 2

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500