

**Furatkés készlet acél belső hűtés nélkül, jobbos, Típus: SET06****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260038 SET06
GTIN	4045197878281
Árucikk kategória	29W

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtés nélkül.

Tartalom:

Műanyag dobozban.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Kés ISO kódja	S0810J SCLCR06
Kés ISO kódja	S1216M SCLCR06
Kés ISO kódja	S0608H SCLCR06
Kés ISO kódja	S1012K SCLCR06
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Fejhossz L ₁	22 mm
Fejhossz L ₁	27 mm

Fejhossz L ₁	33 mm
Fejhossz L ₁	42 mm
Befogási magasság L ₂	7 mm
Befogási magasság L ₂	9 mm
Befogási magasság L ₂	11 mm
Befogási magasság L ₂	15 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	8 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	11 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	13 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	16 mm
Középtolódás L ₃	4 mm
Középtolódás L ₃	6 mm
Középtolódás L ₃	7 mm
Középtolódás L ₃	9 mm
Nyak szélessége L ₄	6 mm
Nyak szélessége L ₄	8 mm
Nyak szélessége L ₄	10 mm
Nyak szélessége L ₄	12 mm
Teljes hossz L	100 mm
Teljes hossz L	110 mm
Teljes hossz L	125 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kisztergálási mélység max.	3×D
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500