

**Nagy előtolású maró MFH micro, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 8/1mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221942 8/1
GTIN	4960664778409
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Különösen gazdaságos megmunkáláshoz a nagy előtolások következtében. Vibrációcsökkentő a forgácsoló erő csökkentése által.

Műszaki leírás

belső hűtés	igen
Ferde bemarkási szög α_{\max}	3,69 fok
Szár Ø D _s h6	10 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	3,1 mm
Vágóél Ø D _c	8 mm
Ø D ₃	4 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	12 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	0,5 mm
Váltólapka csavar	229722 (6IP; 0,6Nm)
Vágóélek száma Z	1
Interpolációs marás Ø D _{max}	14 mm
Hozzávaló váltólapka	LPGT 0102..
Teljes hossz L _{ges}	58 mm
Kinyúlási hossz L ₁	16 mm

Beállítási szög κ	11 fok
Szárkivitel	Weldon szár
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró