

**Nagy előtolású maró MFH micro, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 12/3mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 221942 12/3 |
| GTIN | 4960664778423 |
| Árucikk kategória | 250 |

Leírás**Kivitel:**

Különösen gazdaságos megmunkáláshoz a nagy előtolások következtében. Vibrációcsökkentő a forgácsoló erő csökkentése által.

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------|
| Teljes hossz L_{ges} | 65 mm |
| belső hűtés | igen |
| Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz | 7,1 mm |
| Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ | 0,5 mm |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$ | 22 mm |
| Vágóél $\varnothing D_c$ | 12 mm |
| Szár $\varnothing D_s$ h6 | 12 mm |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$ | 20 mm |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Hozzávaló váltólapka | LPGT 0102.. |
| Kinyúlási hossz L_1 | 20 mm |
| Váltólapka csavar | 229722 (6IP; 0,6Nm) |
| $\varnothing D_3$ | 8 mm |
| Ferde bemarkási szög α_{max} | 1,61 fok |

| | |
|--------------------------|------------------|
| Beállítási szög κ | 11 fok |
| Szárkivitel | Weldon szár |
| Marási felhasználási | Üregmarás |
| Marási felhasználási | Cirkuláris marás |
| Marási felhasználási | Ferde bemarkás |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Termék fajtája | Másolómaró |