

**Nagy előtolású maró MFH micro, menettel, Ø D / élek száma Z: 8/1mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221943 8/1
GTIN	4960664806690
Árucikk kategória	250

**Leírás****Kivitel:**

Különösen gazdaságos megmunkáláshoz a nagy előtolások következtében. Vibrációcsökkentő a forgácsoló erő csökkentése által.

**Műszaki leírás**

Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	3,1 mm
Váltólapka csavar	229722 (6IP; 0,6Nm)
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	8 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	3,69 fok
Interpolációs marás Ø D <sub>min</sub>	12 mm
Ø D <sub>3</sub>	4 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	17 mm
belső hűtés	igen
Interpolációs marás Ø D <sub>max</sub>	14 mm
Vágóélek száma Z	1
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	6,5 mm
Hozzávaló váltólapka	LPGT 0102..
Felfogó menet M	M6

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	0,5 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró