

**Nagy előtolású maró MFH micro, menettel, Ø D / élek száma Z: 10/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221943 10/2
GTIN	4960664806706
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Különösen gazdaságos megmunkáláshoz a nagy előtolások következtében. Vibrációcsökkentő a forgácsoló erő csökkentése által.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	2
Ø D ₁ h ₆	6,5 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	16 mm
Ø D ₃	6 mm
Maximális fogásmélység a _{p max}	0,5 mm
Teljes hossz L _{ges}	17 mm
Váltólapka csavar	229722 (6IP; 0,6Nm)
Ferde bemarási szög α _{max}	2,25 fok
Vágóél Ø D _c	10 mm
Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz	5,1 mm
Felfogó menet M	M6
belső hűtés	igen
Hozzávaló váltólapka	LPGT 0102..

Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	18 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró