

**Nagy előtolású maró MFH micro, menettel, Ø D / élek száma Z: 16/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221943 16/4
GTIN	4960664806737
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Különösen gazdaságos megmunkáláshoz a nagy előtolások következtében. Vibrációcsökkentő a forgácsoló erő csökkentése által.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	4
Ø D ₃	12 mm
Váltólapka csavar	229722 (6IP; 0,6Nm)
Maximális fogásmélység a _{p,max}	0,5 mm
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz	11,1 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	28 mm
Ferde bemarási szög α _{max}	1,03 fok
Ø D ₁ h ₆	8,5 mm
Felfogó menet M	M8
Teljes hossz L _{ges}	22 mm
Hozzávaló váltólapka	LPGT 0102..
Interpolációs marás Ø D _{max}	30 mm

Vágóél Ø D _c	16 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró