

**LPGT 010210 ER-GM, PR1525, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 221946 ST1400 |
| GTIN | 4960664778959 |
| Árucikk kategória | 25A |

Leírás**Kivitel:**

2 élű váltólapka.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 0,3$ mm.

Előtolás f_z / fog: 0,4 mm

Váltólapka ISO kód: LPGT 010210 ER-GM

Típus: ST1400

Sarokrádiusz: 1 mm

Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$: 1,2 mm

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Típus | ST1400 |
| Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$ | 1,2 mm |
| Váltólapka ISO kód | LPGT 010210 ER-GM |
| Sarokrádiusz | 1 mm |
| Minőség | PR1525 |

| | |
|----------------------|---------------------|
| Szerszámanyag | HM |
| Előtolás f_z / fog | 0,4 mm |
| Cserék / élek száma | 2 |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|---------|
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 200 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 180 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 160 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 140 m/min | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | 100 m/min | P |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | 180 m/min | K |
| Nedvesen maximum | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |
| Levegő | alkalmas | | |